

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 5,5-6,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 428800 5,5-6,5 |
| GTIN | 7630041108361 |
| Artikelklasse | 45A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van gehard staal (HV30–770).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------------|
| Meetbereik | 5,5 - 6,5 mm |
| Maat a | 2 mm |
| Standaardmeetdiepte | 25 mm |
| Maximale afwijking | 0,004 mm |
| Aflezing | 0,001 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Meettechniek | analoog |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm | 022500 20 |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm | 484030 6 |
|---|----------|