



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap, Meetbereik: 50-65mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428760 50-65
GTIN	2050001706485
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf maat 20), nr. 498951 (tot maat 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	80 mm
Maat a	0,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Meetbereik	50 - 65 mm
Maximale afwijking	0,005 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55