

Garant**Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 40 A = 160, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300276 16
GTIN	4045197829887
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:****GARANT –**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Met afsluitbare koelkanaalboringen.

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	48 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
	308740 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308760 40

AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm

309900 16