

**Garant****Weldonhouder vorm ADB met koelkanaalboringen, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300351 12
GTIN	4045197830067
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:****GARANT –**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Met balluff/RFID-chip-boring.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Reservespanschroef nr. 309900	12
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Opname	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1

Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

## Accessoires

Aantreiboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantreibout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
AantreiboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
AantreiboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantreibout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantreibout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantreibout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantreiboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantreibout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm

309900 12