

**Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 200-225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428800 200-225
GTIN	7630041108286
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor **uiterst nauwkeurige meting** van boringen, zelfs **in grote meetdieptes** (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcenterend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (**geen kantelfout** van de eerste orde). Meetvlakken van hardmetaal (HV5–1300).

Levering:

Inclusief verlengstuk 150 mm nr. 428802 gr. 5/150, levering in houten box.

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkenr.428802.

Opmerking:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	81 mm
Meetbereik	200 - 225 mm
Meetdiepte met maximale verlenging	1581 mm
Maat a	26 mm
Maximale afwijking	0,008 mm
Aflezing	0,01 mm

Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 300 mm	022500 300
--	------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/150	428802 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 210 mm	484030 210
Verlengstuk voor binnenschroefmaat IMICRO Type 5/500	428802 5/500