



Sluitspanner verticaal, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	376820 4
GTIN	4020772008666
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

- Snelspanner met kniehefboomoverbrenging.
- Zelfremmende werking voorkomt openen.
- Klinknagels van roestvrij staal.
- Handgreep van oliebestendige kunststof.
- Spanners zijn verzinkt.
- Spanhaak met behulp van schroefdraad verstelbaar.
- Lagerbussen inzetgehard.
- Lagerpunten ingevet.
- Haak veredeld.

Compleet met tegenhouder.

Toepassing:

Voor het afsluiten van vaten.

Opmerking:

- Compactere constructie dankzij nieuwe handgreep.
- Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Technische beschrijving

Houdkracht P (trek)	7000 N
Verstelafstand van de spanhaak c	9 - 47 mm
Gatafstand e	32 mm
Gatafstand f	35 - 46 mm
Boring-Ø d	8,5 mm
Spanhoogte h	26 mm
Totale hoogte H	94,5 mm
Totale lengte L	151 mm
Type	6848VJ
Producttype	Sluitspanner