



Opspanbek universele klemset, voor T-Rex / Centro Gripp pendelend, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361209 125
GTIN	4250364401944
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbekken voor de opname van de universele klemset nr. 361345 gr. 125. Mobiele bek, pendelend, voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.

Technische beschrijving

Voor type	125
Bekbreedte b	165 mm
c	12 mm
c ₁	35,5 mm
Bekhoogte h	20 mm
Beklengte l	79 mm
Spanbereik maximaal rond	160 / 230 mm
Spanbereik minimaal rond	100 / 100 mm
Spanbereik maximaal vierkant	152 / 195 mm

Spanbereik minimaal vierkant	0 / 0 mm
Geschikt voor kleurcode	T-Rex
Geschikt voor kleurcode	Centro Gripp
Producttype	Bankschroefbekken

Accessoires

Prismaklemstuk Voor type 125	361350 125
Universele klemset (koffer met 4 eenheden) Voor type 125	361345 125