




## Sinustafel met permanent-magnetische opspanplaat, Poolplaatlengte: 350mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	380700 350
GTIN	4045197310750
Artikelklasse	33S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Neodymium-magneetsysteem met sterke hechtkracht.
- Met permanent-magnetische opspanplaat nr. 380500.
- Kanteling om de langsas.
- Kantelbereik 0 – 45°. Hoeknauwkeurigheid  $\pm 5$  s. Onderlegmaat bij 0° = 3 mm. Vlakparallelliteit  $\pm 0,005 / 100$  mm.
- Met poolverdeling van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.
- Uiterst nauwkeurig met extreem vlakke constructie.

#### Toepassing:

Voor slijp- en erodeerwerkzaamheden.

#### Levering:

Inclusief houten box en sinus-omrekeningstabel van graden/minuten in mm.

### Technische beschrijving

Gewicht	35 kg
Hoogtetolerantie	0 / -2 mm
Poolplaatlengte	350 mm
Breedte	150 mm

Grondplaat breedte	165 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	8 mm
Nominale hechtkracht	80 N/cm <sup>2</sup>
Grondplaat lengte	390 mm
Magneetveldhoogte	6 mm
Hoogte bij 0°	87 mm
Producttype	Magnetische spanplaat