



Machinetafel-snelspanner, Type: BS3N



Bestelgegevens

Bestelnummer	377065 BS3N
GTIN	4008158018140
Artikelklasse	37B

Omschrijving

Uitvoering:

Traploos verstelbaar, vast of zwenkbaar. Type BS – Lossen van de spanning door verder aantrekken van de spanhendel en bedienen van de loshendel (spanning is zo gemakkelijk weg te nemen). Type GRS – Buiten liggende spindel voor een vrije toegang tot het werkgebied.

Toepassing:

Op alle machinetafels voor het snel en betrouwbaar spannen en openen bij het vervaardigen van losse delen.

Accessoires:

Cilinderkopbout volgens DIN 912, T-groefstukken nr. 375315; 375320; 375325 volgens DIN 508.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	120 mm
Maximale spankracht bij 50 mm spanhoogte	5,5 kN
Spanhoogte h	200 mm
Hoogte H	260 mm

Bevestigingsboring-Ø	13 mm
Producttype	Snelspanner

Accessoires

T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 28/ M24 mm	375325 28/M24
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 10/ M8 mm	375325 10/M8
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 18/ M16 mm	375325 18/M16
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 14 mm	375315 14
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 12 mm	375320 12
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 16 mm	375320 16
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 16/ M14 mm	375325 16/M14
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 14/ M12 mm	375325 14/M12
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 18 mm	375315 18
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 16 mm	375315 16
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 20 mm	375315 20
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 20/ M18 mm	375325 20/M18
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 6 mm	375320 6
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 28 mm	375320 28
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 24 mm	375315 24
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 12/ M10 mm	375325 12/M10

T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 10 mm	375320 10
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 32 mm	375315 32
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 22/ M20 mm	375325 22/M20
T-groefstuk lang Nominale T-groefmaat / schroefdraad 8/ M6 mm	375325 8/M6
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 36 mm	375315 36
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 20 mm	375320 20
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 6 mm	375315 6
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 22 mm	375315 22
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 8 mm	375320 8
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 12 mm	375315 12
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 24 mm	375320 24
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 22 mm	375320 22
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 14 mm	375320 14
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 10 mm	375315 10
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 28 mm	375315 28
T-groefstukBlank Nominale T-groefmaat 18 mm	375320 18
T-groefstukmet schroefdraad Nominale T-groefmaat 8 mm	375315 8