

Garant**Rolbandmaat met kijkvenster en magnetisch vlak, Bandlengte: 3m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462215 3
GTIN	4045197226013
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Slagvaste kunststof behuizing.**
- **Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.**
- **Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.**
- **Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabil, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.**
- **Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).**
- **Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.**

Met twee sterke magneten in de onderkant.

Technische beschrijving

Bandbreedte	16 mm
Behuizing hoogte	63 mm
Behuizing lengte	63 mm
Behuizing breedte	24 mm
Bandlengte	3 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1

Producttype

Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 5 m

026240 5