

 Mahr**Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428910 6-12
GTIN	4059192010799
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428900 met bijbehorende instelringen.

Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 12 mm
Aantal schroefmaten	3
Aantal instelringen	2
Instelring-Ø	8 / 10 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessoires

Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 10-12 mm	428900 10-12
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 8-10 mm	428900 8-10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 6-8 mm	428900 6-8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9