

Mahr**Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 40-50
GTIN	4059192010652
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	226 mm
Maat a	0 mm
Standaardmeetdiepte	76 mm
Meetbereik	40 - 50 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype	3-punts binnenschroefmaat
-------------	---------------------------

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50
---	-----------

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
--	------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
--	-----------