

Mahr**Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 12-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428900 met bijbehorende instelringen.

Technische beschrijving

Aantal instelringen	1
Aantal schroefmaten	2
Instelring-Ø	16 mm
Meetbereik	12 - 20 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 16-20 mm	428900 16-20
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 12-16 mm	428900 12-16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14