




Permanent-magnetische opspanplaat, fijne poolverdeling, Poolplaatlengte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380500 300
GTIN	4045197310699
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

- Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
- Doorgaande poolverdeling.
- Gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken (in lengterichting) van de poolplaat.
- Lamellen van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.

Toepassing:

- Voor slijp- en erodeermachines.
- Universeel opspannen van kleine, middelgrote en grote werkstukken van elke dikte. (Met name geschikt voor dunne werkstukken).
- Er wordt een gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken in de lengterichting gegarandeerd.

Technische beschrijving

Nominale hechtkracht	80 N/cm ²
Hoogte	51 mm
Breedte	150 mm
Hoogtetolerantie	+0,5 / -2 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	8 mm

Poolplaatlengte	300 mm
Gewicht	19,7 kg
Magneetveldhoogte	6 mm
Producttype	Magnetische spanplaat