

**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, Totale lengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461800 100
GTIN	4045197234858
Artikelklasse	42G

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling.

Technische beschrijving

Doorsnede dikte	0,5 mm
Lengte	100 mm
Doorsnede breedte	13 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------