

**Mahr****Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 20-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428910 20-50
GTIN	4059192010812
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 428900 met bijbehorende instelringen.

**Technische beschrijving**

Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	20 - 50 mm
Instelring-Ø	25 / 40 mm
Aantal instelringen	2
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Accessoires

Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 40-50 mm	428900 40-50
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 20-25 mm	428900 20-25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 23 mm	484030 23
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 30-40 mm	428900 30-40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 25-30 mm	428900 25-30