

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 8-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	54 mm
Meetbereik	8 - 10 mm
Meetdiepte met verlengstuk	154 mm
Instelring-Ø	8 mm
Maat a	1,5 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 6-12	428993 6-12