

Mahr**Digitale binnenschroefmaatset, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428940 6-12
GTIN	4059192011000
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Direct meetklaar dankzij Reference-systeem. Omschakelbaar van relatieve naar absolute meting. Draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcenterende meetkop, vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 40 mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12 mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Functie:

IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428930 met bijbehorende instelringen.

Technische beschrijving

Aantal meetkoppen	3
Aantal instelringen	2
Meetbereik	6 - 12 mm
Instelring-Ø	8 / 10 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 52
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2

