

**Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 6-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 6-8
GTIN	4059192010577
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428950, instellingen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met verlengstuk	133 mm
Meetbereik	6 - 8 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Maat a	1,5 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype	3-punts binnenschroefmaat
-------------	---------------------------

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
---	-----------

DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
--	------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
---	----------