

**Mahr****Binnenschroefmatenset, Meetbereik: 50-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 428900 met bijbehorende instelringen.

**Technische beschrijving**

Aantal instelringen	2
Instelring-Ø	60 / 85 mm
Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	50 - 100 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessoires

Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 50-60 mm	428900 50-60
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 70-85 mm	428900 70-85
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 60-70 mm	428900 60-70
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55
Binnenschroefmaat Micromar Meetbereik 85-100 mm	428900 85-100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65