

 Mahr**Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 60-70mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 60-70
GTIN	4059192010676
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	79 mm
Meetdiepte met verlengstuk	229 mm
Maat a	0 mm
Meetbereik	60 - 70 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype

3-punts binnenschroefmaat

DienstverleningDAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 200 mm

022510 200

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 100 mm

022500 100

AccessoiresInstelring DIN 2250 C Nominale maat \varnothing 65 mm

484030 65