

 Mahr**Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428930 40-50
GTIN	4059192010973
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Direct meetklaar dankzij Reference-systeem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Omschakelbaar van relatieve naar absolute meting. Draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Functie:

IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, signaalkabel nr. 498940, instelringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Maat a	0,5 mm
Meetdiepte met verlengstuk	226 mm
Standaardmeetdiepte	76 mm
Meetbereik	40 - 50 mm

Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 52
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

Accessoires

Zender Type S4E	498966 S4E
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965