




Permanent-magnetische opspanplaat, fijne poolverdeling, Poolplaatlengte: 450mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 380500 450 |
| GTIN | 4045197310712 |
| Artikelklasse | 33S |

Omschrijving

Uitvoering:

- Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
- Doorgaande poolverdeling.
- Gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken (in lengterichting) van de poolplaat.
- Lamellen van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.

Toepassing:

- Voor slijp- en erodeermachines.
- Universeel opspannen van kleine, middelgrote en grote werkstukken van elke dikte. (Met name geschikt voor dunne werkstukken).
- Er wordt een gelijkblijvende hechtkracht over de gehele breedte en aan de zijvlakken in de lengterichting gegarandeerd.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Slijtbaarheid van de poolplaat | 8 mm |
| Poolplaatlengte | 450 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Nominale hechtkracht | 80 N/cm ² |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm |
| Hoogte | 51 mm |
| Magneetveldhoogte | 6 mm |
| Producttype | Magnetische spanplaat |