

 Mahr**Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 6-8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 428930 6-8 |
| GTIN | 4059192010898 |
| Artikelklasse | 43A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Direct meetklaar dankzij Reference-systeem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Omschakelbaar van relatieve naar absolute meting. Draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Functie:

IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, signaalkabel nr. 498940, instelringen nr. 484030.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|----------|
| Meetdiepte met verlengstuk | 133 mm |
| Standaardmeetdiepte | 58 mm |
| Meetbereik | 6 - 8 mm |
| Maat a | 1,5 mm |

| | |
|---|-----------------------------|
| Maximale afwijking | 0,004 mm |
| Aflezing | 0,001 mm |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |
| IP-klasse | IP 52 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Norm | DIN 863 |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Aansluiting | RS232C-aansluiting |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting |
| Aansluiting | USB-aansluiting |
| Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek | Digitaal |
| Verpakking | stevige box |
| Kalibratie | B6 |
| Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm | 022500 20 |
| DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm | 484030 7 |
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498965 |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2 | 498940 D2 |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2 | 498940 R2 |

| | |
|--|-------------|
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2 | 498940 USB2 |
| Zender Type S4E | 498966 S4E |
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type | 498975 |