


**HOLEX****Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	461805 200
GTIN	4045197234926
Artikelklasse	42G

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Roestvrij** verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling. Met extra schaalverdeling op de achterkant.

**Technische beschrijving**

Doorsnede dikte	0,5 mm
Doorsnede breedte	13 mm
Lengte	200 mm
Kalibratie	F8
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

**Dienstverlening**

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------