



Permanent-magnetische opspanplaat, poolverdeling, Poolplaatlengte: 400mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380100 400
GTIN	4045197310644
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

- Neodymium-magneetsysteem met grote hechtkracht.
- Aan-uitschakelen via hendel.
- In de stand 'Uit' kunnen werkstukken door een zwak tegenveld eenvoudig worden verwijderd.
- Voorzien met langs-/dwarsaanslagen.
- Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.
- Het magnetisch veld wordt zonder verstrooiing gevormd, waardoor magnetisering van het werkstuk wordt voorkomen.

Toepassing:

- Geschikt voor zware verspaning zoals frezen bij ruwe bewerkingen.
- Voor kleine, middelgrote en grote werkstukken, ook met ruwe of oneffen oppervlakken.

Technische beschrijving

Breedte	200 mm
Hoogte	56 mm
Magneetveldhoogte	12 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	5 mm
Poolplaatlengte	400 mm

Gewicht	35 kg
Hoogtetolerantie	+0,5 / -2 mm
Nominale hechtkracht	150 N/cm ²
Producttype	Magnetische spanplaat