

**Garant****Rolbandmaat met kijkvenster, Bandlengte: 2,5m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Artikelklasse	41H

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Slagvaste kunststof behuizing.**
- **Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.**
- **Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.**
- **Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabil, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.**
- **Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).**
- **Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.**

Extra kleine rolbandmaat met kijkvenster voor binnenmeting.

**Technische beschrijving**

Behuizing hoogte	48 mm
Bandbreedte	8 mm
Behuizing lengte	48 mm
Behuizing breedte	15 mm

Bandlengte	2,5 m
Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

**Dienstverlening**

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 5 m	026240 5
---	----------