

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 16-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).  
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

**Levering:**

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Instelring-Ø	16 mm
Maat a	0,5 mm
Meetbereik	16 - 20 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 12-20	428993 12-20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 17 mm	484030 17
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 20-30	428993 20-30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 19 mm	484030 19
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18