

 Mahr**Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 60-70mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 428930 60-70  |
| GTIN          | 4059192010997 |
| Artikelklasse | 43A           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Direct meetklaar dankzij Reference-systeem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Omschakelbaar van relatieve naar absolute meting. Draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

**Functie:**

IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428950, signaalkabel nr. 498940, instelringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Meetbereik                 | 60 - 70 mm |
| Standaardmeetdiepte        | 79 mm      |
| Maat a                     | 0,5 mm     |
| Meetdiepte met verlengstuk | 229 mm     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Maximale afwijking                        | 0,005 mm                    |
| Aflezing                                  | 0,001 mm                    |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032               |
| Aantal inbegrepen batterijen              | 1                           |
| IP-klasse                                 | IP 52                       |
| Energievoorziening                        | Batterijvoeding             |
| Norm                                      | DIN 863                     |
| Aflezing omschakelbaar                    | mm / inch                   |
| Aansluiting                               | RS232C-aansluiting          |
| Aansluiting                               | Digimatic-aansluiting       |
| Aansluiting                               | USB-aansluiting             |
| Meetwaarde vastleggen                     | MAHR Reference-Lock-systeem |
| Meettechniek                              | Digitaal                    |
| Verpakking                                | stevige box                 |
| Kalibratie                                | B6                          |
| Producttype                               | 3-punts binnenschroefmaat   |

## Dienstverlening

|  |            |
|--|------------|
| Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm       | 022500 100 |
| DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm | 022510 200 |

## Accessoires

|  |               |
|--|---------------|
| Zender Type S4E                                  | 498966 S4E    |
| InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm       | 484030 65     |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2   | 498940 D2     |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type  | 498975        |

|  |             |
|--|-------------|
| Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type        | 498965      |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2   | 498940 R2   |
| Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2 | 498940 USB2 |