



Sinustafel met permanent-magnetische opspanplaat, Poolplaatlengte: 255mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	380700 255
GTIN	4045197310743
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

- Neodymium-magneetsysteem met sterke hechtkracht.
- Met permanent-magnetische opspanplaat nr. 380500.
- Kanteling om de langsas.
- Kantelbereik 0 – 45°. Hoeknauwkeurigheid ± 5 s. Onderlegmaat bij 0° = 3 mm. Vlakparallelliteit $\pm 0,005 / 100$ mm.
- Met poolverdeling van 0,5 mm messing / 1,4 mm staal.
- Uiterst nauwkeurig met extreem vlakke constructie.

Toepassing:

Voor slijp- en erodeerwerkzaamheden.

Levering:

Inclusief houten box en sinus-omrekeningstabel van graden/minuten in mm.

Technische beschrijving

Gewicht	19 kg
Hoogte bij 0°	77 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	8 mm
Hoogtetolerantie	0 / -2 mm

Grondplaat breedte	145 mm
Poolplaatlengte	255 mm
Magneetveldhoogte	6 mm
Nominale hechtkracht	80 N/cm ²
Breedte	130 mm
Grondplaat lengte	295 mm
Producttype	Magnetische spanplaat