

 Mahr**Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 16-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 16-20
GTIN	4059192010614
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, instellingen nr.484030.

Technische beschrijving

Maat a	0 mm
Meetdiepte met verlengstuk	139 mm
Standaardmeetdiepte	64 mm
Meetbereik	16 - 20 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype

3-punts binnenschroefmaat

DienstverleningDAkkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 200 mm

022510 200

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal
meetbereik 20 mm

022500 20

AccessoiresInstelring DIN 2250 C Nominale maat \varnothing 18 mm

484030 18