

 Mahr**Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 125-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 125-150
GTIN	4059192010416
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Maat a	0 mm
Standaardmeetdiepte	132 mm
Meetdiepte met verlengstuk	282 mm
Meetbereik	125 - 150 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype	3-punts binnenschroefmaat
-------------	---------------------------

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022500 200
--	------------

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
---	------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 140 mm	484030 140
---	------------