

Garant**Rolbandmaat met kijkvenster, Bandlengte: 3m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	462210 3
GTIN	4045197154118
Artikelklasse	41H

Omschrijving**Uitvoering:**

- Slagvaste kunststof behuizing.
- Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.
- Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.
- Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabiël, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.
- Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).
- Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.

Technische beschrijving

Behuizing hoogte	63 mm
Bandbreedte	16 mm
Behuizing lengte	63 mm
Behuizing breedte	24 mm
Bandlengte	3 m

Norm	EG II
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 5 m	026240 5
-------------------------------------------	----------