

Mahr**Digitale binnenschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 85-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428930 85-100
GTIN	4059192010843
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenvoudige, directe aflezing via contrastrijk, digitaal display. Direct meetklaar dankzij Reference-systeem. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Omschakelbaar van relatieve naar absolute meting. Draadaansluiting voor eenvoudig wisselen van de meetkoppen. Zelfcentrerende meetkop, vanaf 12mm met HM-meetbekken. Vanaf 40mm meetkop van aluminium voor gewichtsbesparing. **Vanaf 12mm voor meting tot op de bodem van de boring.**

Functie:

IP52: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428950, signaalkabel nr. 498940, instelringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	97 mm
Maat a	0,5 mm
Meetbereik	85 - 100 mm
Meetdiepte met verlengstuk	247 mm

Maximale afwijking	0,005 mm
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 52
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Zender Type S4E	498966 S4E
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type USB2	498940 USB2
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type R2	498940 R2

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Aansluitkabelsimplex met gegevenstoets Type D2	498940 D2