

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 25-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Maat a	0,5 mm
Instelring-Ø	25 mm
Meetbereik	25 - 30 mm
Meetdiepte met verlengstuk	240 mm
Standaardmeetdiepte	90 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 26 mm	484030 26
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 20-30	428993 20-30