

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 30-40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).  
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

**Levering:**

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	30 - 40 mm
Maat a	0,5 mm
Standaardmeetdiepte	97 mm
Meetdiepte met verlengstuk	247 mm
Instelring-Ø	40 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 36 mm	484030 36
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 30-50	428993 30-50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 34 mm	484030 34
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 38 mm	484030 38