

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 6-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchroomd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	157 mm
Meettrommel-Ø	17 mm
Standaardmeetdiepte	57 mm
Meetbereik	6 - 8 mm
Maat a	2 mm
Totale lengte	106 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8