

**Mahr****Binnenschroefmaat Micromar, Meetbereik: 25-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428900 25-30
GTIN	4059192010638
Artikelklasse	43A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-metbekken. Vanaf 12 mm **voor metingen tot op de bodem van de boring**. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428950, instellingen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met verlengstuk	218 mm
Standaardmeetdiepte	68 mm
Maat a	0 mm
Meetbereik	25 - 30 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezings	0,005 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6

Producttype	3-punts binnenschroefmaat
-------------	---------------------------

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50
---	-----------

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
---	------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 28 mm	484030 28
--	-----------