

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 40-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Standaardmeetdiepte	97 mm
Instelring-Ø	40 mm
Meetdiepte met verlengstuk	247 mm
Maat a	0,5 mm
Meetbereik	40 - 50 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 46 mm	484030 46
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 30-50	428993 30-50
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 50-100	428993 50-100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 44 mm	484030 44
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 42 mm	484030 42
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45