



Adapterbek vast, Voor type: 125



Bestelgegevens

Bestelnummer	361620 125
GTIN	4250364401234
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek.

Toepassing:

- Voor opname van aanwezige of zelfgemaakte bekken.
- Voor opname van alle HD-bekken nr. 362390 tot 362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Technische beschrijving

Hoogte h_1	20 mm
Beklengte l	85 mm
Voor type	125
Geschikt voor kleurcode	Titan
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT

Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	NC8
Geschikt voor kleurcode	HOLEX NC
Bekhoogte h	58 mm
Lengte l_1	32 mm
Bekbreedte b	126 mm
Producttype	Bankschroefbekken