

**Binnenschroefmaatset, Meetbereik: 6-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12HM meetbekken).
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428990, instelringen (voor justeren) en verlengstuk.

Technische beschrijving

Aantal instelringen	2
Instelring-Ø	8 / 10 mm
Aantal schroefmaten	3
Meetbereik	6 - 12 mm
Maximale afwijking	0,004 / 0,005 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Accessoires

Binnenschroefmaat Meetbereik 8-10 mm	428990 8-10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 6-12	428993 6-12
Binnenschroefmaat Meetbereik 10-12 mm	428990 10-12
Binnenschroefmaat Meetbereik 6-8 mm	428990 6-8
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10