

**Mitutoyo****Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 8-10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

**Accessoires:**

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

**Technische beschrijving**

Totale lengte	106 mm
Standaardmeetdiepte	57 mm
Meetbereik	8 - 10 mm
Meettrommel-Ø	17 mm
Meetdiepte met verlengstuk	157 mm
Maat a	2 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 1/100	429010 1/100