

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 50-63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM). Behuizing gelakt.

**Levering:**

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428993, instellingen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Instelring-Ø	62 mm
Maat a	1 mm
Standaardmeetdiepte	117 mm
Meetbereik	50 - 63 mm
Meetdiepte met verlengstuk	267 mm
Maximale afwijking	0,007 mm
Aflezings	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

### Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

### Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 50-100	428993 50-100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55