

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 6-8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken).  
Zelfcenterende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

**Levering:**

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

**Accessoires:**

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

**Technische beschrijving**

Meetdiepte met verlengstuk	154 mm
Standaardmeetdiepte	54 mm
Meetbereik	6 - 8 mm
Maat a	1,5 mm
Instelring-Ø	6 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aflezing	0,001 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 6-12	428993 6-12
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8