

**Binnenschroefmaatset, Meetbereik: 12-20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12HM meetbekken).
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

Levering:

Binnenschroefmaten nr. 428990, instelringen (voor justeren) en verlengstuk.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	16 mm
Meetbereik	12 - 20 mm
Aantal instelringen	1
Aantal schroefmaten	2
Maximale afwijking	0,005 / 0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box

Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Binnenschroefmaat Meetbereik 16-20 mm	428990 16-20
Binnenschroefmaat Meetbereik 12-16 mm	428990 12-16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 16 mm	484030 16
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 12-20	428993 12-20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18