

Mitutoyo**Binnenschroefmaat Holtest, Meetbereik: 87-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Roestvrij, alle afleesoppervlakken spiegelvrij verchromd. Meettrommel met diepzwarte afleesschaal en gevoeligheidsratel.

Voor doorlopende boringen, meetvlakken van gehard staal.

Accessoires:

Verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Technische beschrijving

Meetbereik	87 - 100 mm
Maat a	3,4 mm
Meetdiepte met verlengstuk	255 mm
Standaardmeetdiepte	105 mm
Meettrommel-Ø	23 mm
Totale lengte	156 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 4/150	429010 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95