




Getrapte bek vast, Voor type: 90



Bestelgegevens

Bestelnummer	361420 90
GTIN	4250364401104
Artikelklasse	34A

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste bek.

gr. 90, 125 en 160 met **Click-snelwisselsysteem**, bij nr. 361440 alleen in de gr. 90 en 125.
Schroefdraad voor opname van HD-bekken bij de groottes 125 en 160.

Toepassing:

voor het spannen van parallel voorbereekte werkstukken. Schroefdraad M10 en M6 voor de opname van voorzetbekken met Click-snelwisselsysteem voor Click-strips en bekken. Opname van beschermingsstrips aan de hoge zijde of getrapte zijde (nr. 361950; 361960; 361970).

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

Alle types TC, LC, Garant-NC, Titan en bestaande uitvoering NC.

Levering:

inclusief bevestigingsbouten. 1 Getrapte bek.

Technische beschrijving

Beklengte l	67 mm
Hoogte h ₁	16 mm

Voor type	90
Bekbreedte b	89,5 mm
Bekhoogte h	34 mm
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	NC8
Lengte l ₁	32 mm
Producttype	Bankschroefbekken