

**Universele neertrekbeek vast, Voor type: 125****Bestelgegevens**

Bestelnummer	361380 125
GTIN	4250364401999
Artikelklasse	34A

Omschrijving**Toepassing:**

Neertrekken met geslepen veerbladen voor ruwe en bewerkte spanvlakken. Click-snelwisselsysteem voor opname van Click-strips. Hoge spannauwkeurigheid voor parallel of exact haaks bewerken.

Spanvlakken laten nauwelijks zichtbare indrukken achter.

Levering:

Inclusief veerbladen.

Bekbreedte b: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 34 mm

Bekhoogte h: 39,5 mm

Hoogte h₁: 20 mm

Beklengte l: 92 mm

Technische beschrijving

c	24 mm
Voor type	125
Bekhoogte h	39,5 mm
Geschikt voor kleurcode	Titan 2
Geschikt voor kleurcode	Titan

Geschikt voor kleurcode	LC-Garant
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	NC8
Lengte l_1	43 mm
c_1	34 mm
Beklengte l	92 mm
Bekbreedte b	124,4 mm
Hoogte h_1	20 mm
Lengte l_2	8,8 mm
Producttype	Bankschroefbek