

**Binnenschroefmaat, Meetbereik: 62-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12 HM-meetbekken). Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM). Behuizing gelakt.

Levering:

Inclusief instelring (voor justeren) en verlengstuk.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 428993, instelringen nr.484030.

Technische beschrijving

Meetdiepte met verlengstuk	267 mm
Standaardmeetdiepte	117 mm
Maat a	1 mm
Instelring-Ø	62 mm
Meetbereik	62 - 75 mm
Maximale afwijking	0,007 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200R mm	022510 200R

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 50-100	428993 50-100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70