

**Binnenschroefmaatset, Meetbereik: 20-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Artikelklasse	42B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Afreesoppervlakken en bedieningselementen mat verchromd (vanaf Ø 12HM meetbekken).  
Zelfcentrerende meetkop met 3 meetbekken (vanaf Ø 12 HM).

**Levering:**

Binnenschroefmaten nr. 428990, instelringen (voor justeren) en verlengstuk.

**Technische beschrijving**

Aantal instelringen	2
Instelring-Ø	25 / 40 mm
Aantal schroefmaten	4
Meetbereik	20 - 50 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezing	0,005 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettrommelindeling	1/50 mm

Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 45 mm	484030 45
Binnenschroefmaat Meetbereik 30-40 mm	428990 30-40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 35 mm	484030 35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
Binnenschroefmaat Meetbereik 20-25 mm	428990 20-25
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Binnenschroefmaat Meetbereik 40-50 mm	428990 40-50
Binnenschroefmaat Meetbereik 25-30 mm	428990 25-30
Verlengstuk voor binnenschroefmaat Type 20-30	428993 20-30
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22